

Garant**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: E1220****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540350 E1220
GTIN	4045197522306
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Duljina drške 200 mm (produživa).

Drška Ø 6 mm. **Oblik E kap** (TRE).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Kap

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 20 mm

Ukupna duljina: 220 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina	220 mm
Oblik	Kap
Opis oblika	Kap
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ø glave	12 mm

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		