

Garant**TCMT 110208, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110208 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje