

**CCMT 060202 Wiper, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260093 PV720
GTIN	4960664753703
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	WP
Vrsta	PV720
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje