

Mahr**Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje mat kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pomični naslon, uvlačiv. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove.

Točnost:

Precizni indikator 863 – mjerni vijak 2 µm.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat Millimes art. 434674 vel. 50/1.

Tehnički opis

Mjerno područje	25 - 50 mm
Mjerno područje preciznog indikatora	±0,05 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Očitavanje precizni indikator	0,001 mm
Vreteno Ø	7,5 mm
Očitavanje mikrometra	0,01 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B14
Vrsta proizvoda	Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Usluge

KalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 100 mm	022400 100
DAkS kalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 100 mm	022410 100

Pribor

Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μ m	434674 50/1
--	-------------