

3M**Rezna ploča CUBITRON™ II TANKA, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563320 115
GTIN	5902658654541
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Iznimno visoka učinkovitost rezanja i vijek trajanja zahvaljujući **precizno oblikovanom keramičkom zrnu u proizvodima Cubitron™ II.**

Dugi vijek trajanja s jednostavnim rukovanjem radi jako mekanog reza koji zahtijeva nizak utrošak energije.

Upotreba:

Za brze, ravne rezove, s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza.

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:**A36S-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Oblik	41
-------	----

Širina vodilice	1,6 mm
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
Opis oblika	ravno
Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	A36S-BF
Ø ploče	115 mm
Serija	Cubitron™ II
za debljinu materijala	7,7 - 8 mm
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno