

**Roto glodalo (obloženo) Z4 – fino, križno ozubljen, HM TiAlN, tip: D1009****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540560 D1009
GTIN	4027497279036
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Dodatna prevlaka od TiAlN-a za povećani vijek trajanja i toplinsku čvrstoću.

Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty). **Oblik kugle** (KUD).

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Oblik	D1009
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Ukupna duljina	49 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z4
Opis oblika	Kugla
Ø glave	10 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	9 mm

Serijski broj	Ozubljenje Z4
Rezni materijal	HM TiAlN
Prevlaka	TiAlN
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		