

**Garant****Roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: C1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540440 C1225
GTIN	4045197679888
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik valjkasto obli** (WRC).

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Ukupna duljina	65 mm
Ø glave	12 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Oblik	C1225
Opis oblika	Valjkasto-obli
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Seriya	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		