

**DNMG 150604, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 490 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PG
Vrsta	PV720
Dubina reza $a_p$	1 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje