

**TNMG 160404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Vrsta	PV720
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Lomač odvojenih čestica	PG
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje