

**WN. G 080408, Vrsta: PV720**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PG
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Vrsta	PV720
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje