


**DNMG 150604, Vrsta: PV720**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 520 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta	PV720
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje