

**TNMG 160408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 520 m/min
Vrsta	PV720
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje