

**WNMG 080408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v _c glavna primjena	110 - 490 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje