

**CC.T 060202, Vrsta: PV720**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje