

**DC.T 11T304, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	HQ
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje