

**DC.T 11T308, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje