

**Mahr****Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 175-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom.** Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i lepane.** Upravljački i dijelovi za očitavanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 – 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

**Dio isporuke:**

Mjerni vijak u rukavcu.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	8 mm
Mjerni bubanj Ø	20 mm
Mjerno područje	175 - 200 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	7 µm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B10
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

**Usluge**

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm	022440 200
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm	022450 200