

**Mahr****Unutarnji mikrometar za velika mjerna područja, mjerno područje:  
100-500mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 427900 100-500 |
| GTIN           | 2050001038081  |
| Razred artikla | 43A            |

**Opis****Izvedba:**

**Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom.** Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i brušene.** Jedna mjerna površina je podesiva. Mjerni kljunovi, upravljački elementi i dijelovi za očitavanje mat kromirani. **Bez namještanja, odmah spremni za primjenu.**

**Točnost:**

$(4 + L/100) \mu\text{m}$ .

**Dio isporuke:**

Mjerni vijak, produžetak art. 427950.

**Dodatni pribor:**

Produžetci art. 427950.

**Tehnički opis**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Produžetak                | 25; 50; 100; 200 mm  |
| Mjerni bubanj $\emptyset$ | 17,5 mm              |
| Vreteno $\emptyset$       | 7,5 mm               |
| Mjerno područje           | 100 - 500 mm         |
| Očitavanje                | 0,01 mm              |
| Standard                  | Standard proizvođača |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm                        |
| Mjerna tehnika         | analogno                       |
| Pakiranje              | stabilna kutija                |
| Kalibriranje           | S4                             |
| Vrsta proizvoda        | Unutarnji mikrometar u 2 točke |

## Usluge

|   |                |
|---|----------------|
| Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 100-500 mm       | 020480 100-500 |
| DAkKS kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra Mjerno područje 100-500 mm | 020490 100-500 |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 400 mm | 427950 400 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 25 mm  | 427950 25  |
| Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 800 mm | 427950 800 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 100 mm | 427950 100 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 200 mm | 427950 200 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 50 mm  | 427950 50  |