

Garant**Vlasno nehrđajuće ravnalo u futroli, duljina: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460095 150
GTIN	4045197444295
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od **nehrđajućeg** čelika. **Oba skošena ruba matirana bez sjaja.**

Napomena:

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od $\pm 15^\circ$ prema osi simetrije.

Tehnički opis

Duljina	150 mm
Tolerancija ravnine mjernog brida	0,003 mm
Standard	DIN 874
Materijal	Nehrđajući čelik
Površina faze	matirano bez sjaja
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

Usluge

DAkKS kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm	026010 500
---	------------

Kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 200 mm

026000 200