

**Garant****Vlasno nehrđajuće ravnalo u futroli, duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460095 300
GTIN	4045197444318
Razred artikla	41H

**Opis****Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od **nehrđajućeg** čelika. **Oba skošena ruba matirana bez sjaja.**

**Napomena:**

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od  $\pm 15^\circ$  prema osi simetrije.

**Tehnički opis**

Tolerancija ravnine mjernog brida	0,003 mm
Duljina	300 mm
Standard	DIN 874
Materijal	Nehrđajući čelik
Površina faze	matirano bez sjaja
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

**Usluge**

DAkKS kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm	026010 500
---	------------

Kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm

026000 500