

HOLEX**Plosnato ravnalo, Točnost 2, duljina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460500 500
GTIN	4045197206732
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice.

Tehnički opis

Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Duljina	500 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Oblik	A
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,021 mm
Standard	DIN 874
Preciznost	2
Atribut imena proizvoda	Točnost 2
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

Usluge

DAkKS kalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 750 mm	026090 750
KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 500 mm	026080 500