

**Plosnato ravnalo, Točnost 0, duljina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460300 500
GTIN	4045197206633
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za najtočnije precizno ispitivanje.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice.

Tehnički opis

Duljina	500 mm
Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Oblik	A
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,007 mm
Standard	DIN 874
Preciznost	0
Atribut imena proizvoda	Točnost 0
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

Usluge

DAkKS kalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 750 mm	026090 750
KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 500 mm	026080 500