



## Precizna čelična mjerna traka nehrđajuća, podjela napravljena laserom, duljina: 300mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 461400 300    |
| GTIN           | 2050001063731 |
| Razred artikla | 46R           |

### Opis

#### Izvedba:

Od čelika za opruge otpornog na koroziju i s brušenim mjernim bridovima. Široka izvedba. Gornji i donji brid s milimetarskom podjelom. Vrlo dobro očitavanje zbog matirane površine i oštro gravirane skale.

Podjela je duboko ugravirana laserom. **Najpreciznija podjela.** Površina matirana. Posebno čvrsto i otporno na trošenje. **Komad po komad provjeren i obilježen identifikacijskim brojem.**

### Tehnički opis

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Duljina            | 300 mm                |
| Debljina presjeka  | 1 mm                  |
| Širina presjeka    | 30 mm                 |
| Kalibriranje       | F10                   |
| Granica odstupanja | 0,1 mm                |
| Materijal          | Plemeniti čelik, INOX |
| Vrsta proizvoda    | Ravnalo               |

### Usluge

|   |              |
|---|--------------|
| Kalibriranje Čelična traka maks. duljina 500/2 mm | 026200 500/2 |
|---|--------------|

