

**Vlasno brunirano ravnalo u futroli, duljina: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460100 100
GTIN	4045197206510
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od očvrnutog čelika, oba ruba brunirana (bez odsjaja).

**Napomena:**

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od  $\pm 15^\circ$  prema osi simetrije.

**Tehnički opis**

Tolerancija ravnine mjernog brida	0,002 mm
Duljina	100 mm
Standard	DIN 874
Materijal	dorađen specijalni čelik
Površina faze	brunirano (bez odsjaja)
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

**Usluge**

Kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 200 mm	026000 200
---	------------

DAkks kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm

026010 500