



Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom, tip: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376760 8
GTIN	4020772092689
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.
- Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
- Za velike sile stezanja.
- Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačni i vučni zatezač.
- Za izradu specijalnih steznih naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa k	14,5 mm
--------------------------	---------

Stezni podizaj	106 mm
Duljina osnovnog tijela f	254 mm
Udaljenost između rupa l	70 mm
Visina stezanja h do sredine vijka	28 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	45000 N
Ø rupe d	10,5 mm
Udaljenost između rupa g	57 mm
Udaljenost između rupa m	70 mm
Pritisni vijak	M16×80 mm
Širina osnovnog tijela n	86 mm
Težina	7,72 kg
Ukupna visina H	360 mm
Ukupna duljina L	440 mm
Tip	6842PL
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega