



Snažna povlačno potisna brza stega, tip: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376720 7
GTIN	4020772008598
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.

Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačna i vlačna stega.
- Za izradu specijalnih steznih naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Visina stezanja h do sredine vijka	55 mm
Udaljenost između rupa f	65 mm
Stezni podizaj	50 mm
Udaljenost između rupa g	57 mm

Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	25000 N
Ø rupe d	11 mm
Udaljenost između rupa e	70 mm
Pritisni vijak	M12×50 mm
Ukupna visina H	179 mm
Ukupna duljina L	460 mm
Tip	6842
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega