

**HOLEX****Plosnato ravnalo, Točnost 1, duljina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460400 500
GTIN	4045197206688
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

**Upotreba:**

Za kontrolu i precizne radove.

**Napomena:**

**U nekorozivnoj izvedbi** dostupno iz tvornice.

**Tehnički opis**

Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Oblik	A
Duljina	500 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,012 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

---

**Usluge**

DAkKS kalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 750 mm	026090 750
KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 500 mm	026080 500