

**Garant**

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 130, Ø stezanja D1: 18mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300346 18
GTIN	4045197830197
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Prihvat	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Norma prihvaćena	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom  $\varnothing$  D1 16 mm

309900 16