

HOLEX**Brusni čep (A) zrno 150 fino, Ø čepa×širina čepa: 15X30mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 553740 15X30 |
| GTIN | 4045197240415 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Brusni čep se učvršćuje istežanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.

Normalan korund (A).**Upotreba:**

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553600.

Tehnički opis

| | |
|---------------|-------|
| Širina čahura | 30 mm |
| Granulacija | 150 |
| Ø tuljka | 15 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Stupanj finoće | fino |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Oblik čahura | cilindrično |
| Vrsta proizvoda | Brusna čahura |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm Ø glavexduljina glave 15X30 mm

553600 15X30