



## Brza stega za stezanje na stolu, tip: BS2N



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	377065 BS2N
GTIN	4008158018133
Razred artikla	37B

### Opis

#### Izvedba:

Kontinuirano podesiv, fiksni ili zakretni. Tip BS – otpuštanje ili stezanje daljnjim napinjanjem stezne poluge i otpuštanje aktiviranjem otpusne poluge (napetost se tada otpušta). Tip GRS – stup je udaljen od točke stezanja, slobodan pristup radnom području.

#### Upotreba:

Na svim stolovima strojeva za brzo i sigurno stezanje i otpuštanje kod izrade pojedinačnih dijelova.

#### Dodatni pribor:

Vijak s cilindričnom glavom sukladno DIN 912, T-matice br. 375315; 375320; 375325 prema DIN 508.

### Tehnički opis

Istovar	100 mm
maksimalna sila stezanja pri 50 mm visine stezanja	3,5 kN
Visina stezanja h	200 mm
Visina H	260 mm

Ø provrta za pričvršćivanje	10,5 mm
Vrsta proizvoda	Brzi pritezač

## Pribor

T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 12/M10 mm	375325 12/M10
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 14 mm	375320 14
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 20 mm	375320 20
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 14/M12 mm	375325 14/M12
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 10 mm	375320 10
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 22/M20 mm	375325 22/M20
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 18 mm	375320 18
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 8/M6 mm	375325 8/M6
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 18/M16 mm	375325 18/M16
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 24 mm	375315 24
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 24 mm	375320 24
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 14 mm	375315 14
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 12 mm	375320 12
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 10 mm	375315 10
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 6 mm	375320 6
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 28/M24 mm	375325 28/M24

T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 28 mm	375315 28
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 6 mm	375315 6
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 36 mm	375315 36
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 16 mm	375315 16
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 16/M14 mm	375325 16/M14
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 32 mm	375315 32
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 16 mm	375320 16
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 18 mm	375315 18
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 20/M18 mm	375325 20/M18
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 8 mm	375315 8
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 20 mm	375315 20
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 8 mm	375320 8
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 22 mm	375315 22
T-matica dugačka nazivna mjera T-utora / navoj 10/M8 mm	375325 10/M8
T-maticas navojem nazivna mjera T-utora 12 mm	375315 12
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 22 mm	375320 22
T-maticaNeobrađeni držač alata nazivna mjera T-utora 28 mm	375320 28