



Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, S: M6



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 131762 M6 |
| GTIN | 4045197854230 |
| Razred artikla | 11H |

Opis

Izvedba:

Sa zasijecanjem i ekstra dugom drškom.

≤ **M10**: drška **u skladu s DIN 371**;

≥ **M12**: drška **u skladu s DIN 376**.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Tvornička norma

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 160 mm

Ø drške: 6 mm

Kvadratna drška: 4,9 mm

Ø jezgrene rupe: 5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------|
| Rezni materijal | HSS E PM |
| Broj steznih utora | 3 |
| Kvadratna drška | 4,9 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 160 mm |
| Nagib navoja | 1 mm |
| Kut narezivanja | 50 stupanj |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Ø jezgrene rupe | 5 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø navoja | 6 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Dubina navoja | 18 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M6 |
| Prevlaka | TiCN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste provrta | do 3×D za osnovne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Obruč u boji | plavo |