



**Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 200mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 200
GTIN	4045197310927
Razred artikla	33S

## Opis

### Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

### Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

## Tehnički opis

Ø dijelaza centriranje	60 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Ø kružnice	110 / 180 mm
Ø jezgra nije magnetizirana	28 mm

Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm <sup>2</sup>
Težina	13 kg
Dubina centriranja	5 mm
Ø navoja	8×M6
Ø glave	200 mm
maksimalni Ø bušenja	30 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava