



## Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, S: M10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	131762 M10
GTIN	4045197854254
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

**Sa zasijecanjem** i ekstra dugom drškom.

≤ **M10**: drška **u skladu s DIN 371**;

≥ **M12**: drška **u skladu s DIN 376**.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

#### Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima**.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Tvornička norma

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina  $L_{\text{ukupno}}$ : 200 mm

Ø drške: 10 mm

Kvadratna drška: 8 mm

Ø jezgrene rupe: 8,5 mm

### Tehnički opis

Ø jezgrene rupe	8,5 mm
Standard	Tvornička norma
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Broj oštrica Z	3
Kvadratna drška	8 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	200 mm

Nagib navoja	1,5 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Ø navoja	10 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E PM
Ø drške	10 mm
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo