

**Mahr****Garnitura unutarnjeg mikrometra, mjerno područje: 6-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.<br>Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.<br>Brzi pogon s integriranom spojkom.<br>Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

**Dio isporuke:**

Digitalni mikrometri za unutarnje mjerenje br. 428900 s pripadajućim prstenima za namještanje.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	6 - 12 mm
Broj mjernih vijaka	3
Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	8 / 10 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Pribor

Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 10-12 mm	428900 10-12
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 8-10 mm	428900 8-10
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 6-8 mm	428900 6-8
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9