



Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, S: M20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	131762 M20
GTIN	4045197854285
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasijecanjem i ekstra dugom drškom.

≤ **M10**: drška **u skladu s DIN 371**;

≥ **M12**: drška **u skladu s DIN 376**.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima**.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Tvornička norma

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 280 mm

Ø drške: 16 mm

Kvadratna drška: 12 mm

Ø jezgrene rupe: 17,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	20 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Ø jezgrene rupe	17,5 mm
Broj oštrica Z	4
Kvadratna drška	12 mm
Ø drške	16 mm

Standard	Tvornička norma
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Broj steznih utora	4
Kut narezivanja	50 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	280 mm
Nagib navoja	2,5 mm
Dubina navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo