

**Mahr****Garnitura unutarnjeg mikrometra, mjerno područje: 12-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.<br>Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.<br>Brzi pogon s integriranom spojkom.<br>Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

**Dio isporuke:**

Digitalni mikrometri za unutarnje mjerenje br. 428900 s pripadajućim prstenima za namještanje.

**Tehnički opis**

Broj prstenova za namještanje	1
Broj mjernih vijaka	2
Prsten za namještanje Ø	16 mm
Mjerno područje	12 - 20 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 16-20 mm	428900 16-20
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 12-16 mm	428900 12-16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14