

Mahr**Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 60-70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428900 60-70
GTIN	4059192010676
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	79 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	229 mm
Dimenzija a	0 mm
Mjerno područje	60 - 70 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar s 3 točke

UslugeDAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks.
mjerno područje 200 mm

022510 200

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno
područje 100 mm

022500 100

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm

484030 65