

Mahr**Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 100-125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 428950, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	282 mm
Mjerno područje	100 - 125 mm
Standardna mjerna dubina	132 mm
Dimenzija a	0 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6

Vrsta proizvoda

Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm

022500 200

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm

022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 110 mm

484030 110