

**Mitutoyo****Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 87-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	87 - 100 mm
Dimenzija a	3,4 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	255 mm
Standardna mjerna dubina	105 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Ukupna duljina	156 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95