

**Mitutoyo****Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 25-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

**Tehnički opis**

Dimenzija a	2,6 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	240 mm
Standardna mjerna dubina	90 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Ukupna duljina	140 mm
Mjerno područje	25 - 30 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26