

Garant**VHM glodalo za obradu rubova 120°, bez prevlake, Ø h6 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208090 12
GTIN	4045197858450
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Tolerancija: **Mjera S = ±0,1 mm, kut vrha ±10 min.**

S posebnom geometrijom žljebova za miran rad.

Upotreba:Vrlo prikladni za izradu **skošenja** i **skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje**.**Tehnički opis**

Ø reza D _c	12 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø drške D _s	12 mm
Broj zubi Z	4
Posmak f _z u čeliku < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Dimenzija S	6,6 mm
Kut skošenih rubova	30 stupanj
Glodala s radijusom	60 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma

Tip	N
Tolerancija nazivnog \emptyset	h6
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača	120 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Poravnjivači

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
GG(G)	prikladno	55 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB