



HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm odn. cola): 9,7



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122502 9,7 |
| GTIN | 4045197831088 |
| Razred artikla | 12F |

Opis

Izvedba:

Ravne glavne oštrice i poseban profil utora omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica. Robusna geometrija oštrica jamči sigurno procesno visokoučinkovito bušenje. Raznolike mogućnosti primjene u čeličnim materijalima zahvaljujući kombinaciji žilavog tvrdog metala ultra fine granulacije s prevlakom izrazito otpornom na trošenje.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Standard: DIN 6537 K

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 2

Tolerancija nazivnog Ø: h7

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 32,5 mm

Ukupna duljina L: 89 mm

Ø drške D_s : 10 mm

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,22 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|---|---------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 47 mm |
| Nazivni Ø D_c | 9,7 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 | 32,5 mm |
| Ø drške D_s | 10 mm |

| | |
|---|------------------|
| Ukupna duljina L | 89 mm |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,22 mm/okr |
| Standard | DIN 6537 K |
| Seriya | HOLEX Pro Steel |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 4xD |
| Kut vrha | 140 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 115 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 105 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 85 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min | M |
| GG | prikladno | 90 m/min | K |
| GGG | prikladno | 55 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

