

Garant**VHM vrlo precizno kuglasto glodalo, DLC, Ø DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	207097 5
GTIN	4045197859525
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S **prevlakom DLC sp²** najnovije generacije.
Precizno kuglasto glodalo glede **Ø promjera i odstupanja oblika na području µm.**
Tolerancije: kontura radijusa = **±0,005 mm.**
Za visoke zahtjeve po pitanju preciznosti oblika obratka.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 207095.

Tehnički opis

Broj zubi Z	2
Duljina rezne oštrice L _s	8 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	18 mm
Ø reza D _c	5 mm
Ø drške D _s	5 mm
Ukupna duljina L	54 mm
Oslobađanje Ø D ₁	4,6 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,06 mm
Kut spirale	45 stupanj
Polumjer R	2,5 mm
Prevlaka	DLC

Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	-0,007 / 0,002
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,03×D kod kopirnih glodala
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Puno radijalno i kuglično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	550 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
PMMA akril	prikladno	220 m/min	N
PE-HD	prikladno	180 m/min	N
PA 66	prikladno	220 m/min	N
PEEK	prikladno	170 m/min	N
PF 31	prikladno	150 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	180 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	140 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N

Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	N
Cu	prikladno	180 m/min	N
CuZn	prikladno	220 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		