

**Dijamantna rezna ploča, Ø ploče: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563490 50
GTIN	4007220666050
Razred artikla	55K

Opis**Izvedba:**

Jednoslojno **galvanizirana dijamantna rezna ploča s bočnim zaštitnim segmentima**. Izuzetno lako rezanje zahvaljujući velikim nareznim prostorima. Ukupna širina ploče 2,0 mm, osnovni čelični list 1,0 mm.

Upotreba:

Za rezanje, odsjecanje i rezanje vlaknima pojačane plastike (CFK / GFK) na kutnim brusilicama (vel. 115 / 125) ili ravnim brusilicama (vel. 50 / 75) sa steznim trnom br. 563496.

Tehnički opis

Širina osnovnog lista	1 mm
Granulacija	D357
Širina vodilice	2 mm
Ø bušenja	10 mm
Oblik	1A1
Ø ploče	50 mm

maksimalan broj okretaja	30500 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Vlaknima ojačana plastika
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Plastika, GFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Zatezni trn za dijamantne ploče za rezanje prikladno za Ø
bušenja 10 mm

563496 10