

## Udobne zaštitne naočale uvex pheos, veličina: NORMAL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096524 NORMAL
GTIN	4031101538808
Razred artikla	04U

### Opis

#### Izvedba:

Moderne zaštitne naočale modernog izgleda s prevlakom uvex supravision excellence: otporne na ogrebotine, bez zamagljivanja i otporne na kemikalije. Ove naočale koje ne sadrže metale posjeduju **veliko vidno polje bez okvira**, što omogućuje i bočnu zaštitu očiju. **Vidno polje bez izobličenja** i bez umaranja očiju zahvaljujući duosfernim staklima. Koncept otvorenih okvira za bolju **ventilaciju**. Za optimalno prilagođavanje dostupno u **2 različite širine**.

#### Standard:

EN 166; EN 170

### Tehnički opis

Veličina naočala	Normalno
Prevlaka stakla	bez zamagljivanja
Prevlaka stakla	otporno na kemikalije
Prevlaka stakla	otporno na ogrebotine
Materijal stakla naočala	Polikarbonat
Oznaka stakla	2C-1,2 W 1 FKN
UV-zaštita	UV400
Serijski broj	pheos
Okvirna oznaka	W 166 FT CE
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir

Vrsta proizvoda

Zaštitne naočale

**Pribor**

Kutija za pohranu

096910

Futrola za naočale tip

096930

Zidni držača maramice za čišćenje naočala

096691

Futrola za naočale tip CASE

096932 CASE