


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 4 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201304 4
GTIN	4045197862570
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L_s: 8 mm

Ukupna duljina L: 54 mm

Ø drške D_s: 6 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,18 mm

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	e8
Duljina skošenja pod 45°	0,18 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,025 mm
Broj zubi Z	2
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø reza D _c	4 mm
Ø drške D _s	6 mm

Oblik drške	HB
Drška	DIN 6535 HE s h6
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Ukupna duljina L	54 mm
Duljina rezne oštrice L_s	8 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala