


**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 10 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201304 10
GTIN	4045197862631
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 14 mm

Ukupna duljina L: 66 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,3 mm

**Tehnički opis**

Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HE s h6
Broj zubi Z	2
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	66 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	10 mm
Oblik drške	HB
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	14 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala