

**Garant**
**VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201306 11
GTIN	4045197862969
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Ø reza $D_c$	11 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	26 mm
Broj zubi Z	2
Oblik drške	HB
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Oslobađanje Ø $D_1$	10,8 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	38 mm
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,3xD kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1xD
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno