

**Garant****Roto glodalo Z9 – vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: D1614****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540709 D1614
GTIN	4045197679819
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik D kugla (KUD).**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Kugla

Ø glave: 16 mm

Duljina glave: 14 mm

Ukupna duljina: 54 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Oblik	D1614
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Opis oblika	Kugla
Ø glave	16 mm

Ukupna duljina	54 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	14 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		