

Garant
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 201308 18 |
| GTIN | 4045197863454 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu u čeliku i lijevu.

Napomena:
Zamjenski proizvod za br. 207030 i 201522.
Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| Oslobađanje Ø D ₁ | 17,7 mm |
| Drška | DIN 6535 HB |
| Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ² | 0,15 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Ø drške D _s | 18 mm |
| Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje | 44 mm |
| Oblik drške | HB |
| Ukupna duljina L | 92 mm |
| Ø reza D _c | 18 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ² | 0,09 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 32 mm |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,4 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Broj zubi Z | 2 |
| Kut spirale | 30 stupanj |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Prevlaka | AlCrN |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | N |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,3×D kod trimanja |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 280 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 90 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| mokro maksimalno | prikladno |
| mokro minimalno | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Zrak | prikladno |